


# Systemes parois japonaises





# Système Paroi Japonaise Cintrée

## Silent Gliss® 2730 Flex



### Information produit


- Système de paroi japonaise cintrée
- Combinaisons multiples de canaux pour habiller une baie cintrée, séparer un espace ou occulter un rangement
- Ce système permet de ranger les panneaux de tissu le long d'un mur et de dégager intégralement la partie vitrée
- Le rayon de cintrage minimum est de 15cm ce qui permet d'aller au plus près des angles de pièces
- Les panneaux confectionnés se déclipent facilement pour le nettoyage
- La largeur des panneaux est idéalement de 50 à 100cm et leur poids conseillé est de 2kg par mètre linéaire
- Les panneaux peuvent être manoeuvrés à la main ou par lance rideau
- Il est recommandé d'utiliser des tissus souples
- Les systèmes sont livrés déjà cintrés prêts à poser, la fixation plafond se fait simplement par perçage direct du profil
- La manoeuvre des chariots flexibles équipés de rouleurs se fait dans un silence total



2730

## Profil et Information pour cintrage - Descriptif de prescription

### Profil 2 canaux




10132



rayon de 15cm (cintrage avec outil 10190)  
rayon >25cm (cintrage avec machine 7300)

### Profil 3 canaux




10133



rayon de 15cm (cintrage avec outil 10190)  
rayon >25cm (cintrage avec machine 7300)

### Profil 4 canaux




10134



rayon de 15cm (cintrage avec outil 10190)  
rayon >25cm (cintrage avec machine 7300)

### Profil 5 canaux



10135



rayon de 15cm (cintrage avec outil 10190)  
rayon >25cm (cintrage avec machine 7300)


Descriptif de prescription: Paroi Japonaise Silent Gliss 2730 à x canaux en finition laqué blanc, panneaux de tissu libres ou libres par lance rideau ou reliés connectés, largeur des panneaux X cm, tissu réf X de chez Y.

Rayon de cintrage plein cintre X degré, ou cintrage avec angle de X degré et retours de X cm.

Silent Gliss France +33 01 43 39 66 66


## Prise de mesure et Dimensions des panneaux

2730



A : Largeur système  
B : Hauteur système  
C : Distance entre le bas du panneau et le sol

### Dimensions des panneaux



Les panneaux sont accrochés aux chariots flexibles réf 10180  
La largeur des panneaux est idéalement de 50 à 100cm et le recouvrement entre panneaux est obligatoirement de 12cm  
Le poids des panneaux recommandé est de 2kg par mètre linéaire y compris lestage

## Dimensions des systèmes



sans limite avec tirage  
main et pans libres



3 m




200g max/rouleur (barre  
de charge comprise)


La dimension du système est quasi illimitée en version manuelle à pans libres, une pièce de raccord existant au delà de 6m  
Pour une version en pans reliés, la longueur ne devrait pas excéder 6m  
Une hauteur maxi de 3 m assure une forme cintrée du tissu sur toute la hauteur

## Mode d'emploi et de commande

### Manoeuvre manuelle avec panneaux libres



### Manoeuvre manuelle par lance rideau en panneaux reliés



### Refoulement droite ou gauche - Ouvert Fermé



### Refoulement central - Ouvert Fermé



### Refoulement droite et gauche - Ouvert Fermé




D'autres possibilités existent et s'appliquent au profil cintré



2730

## Option cantonnière




L'option cantonnière permet de masquer le rail.

L'option comprends les éléments suivants:

10399 Cantonnière

10398 Bande magnétique pour cantonnière


10396 Embout pour cantonnière



La distance entre la bande magnétique 10398 et l'extrémité du profil est de 12mm.

## Instruction de pose

### Positionnement des fixations par perçage du rail




## Options de pose




2730

### Fixation directe plafond par vissage au travers du profil




X varie en fonction des configurations


## Fixation murale avec équerres réf 10269-72 et rondelle excentrique




	X (mm)	X (mm)	X (mm)	X (mm)
	10132	10133	10134	10135
10269	50	32	-	-
10270	70	52	34	-
10271	90	72	44	36
10272	110	92	64	56




10269-72  
Equerre 60-120mm



3133  
Cache pour équerres  
(60mm)



10270  
Equerre murale  
80mm



10160  
Rondelle de blocage

Pour le profil 10134 utiliser l'équerre 10269  
Pour le profil 10135 utiliser l'équerre 10269 et 10270


## Accessoires standards


10076	Plomb pour rideau		10132	Profil	
10133	Profil		10134	Profil	
10135	Profil		10156	Fin de course (avec vis)	
10162	Embout 2 canaux		10163	Embout 3 canaux	
10164	Embout 4 canaux		10165	Embout 5 canaux	
10167	Clip chariot gauche		10168	Clip chariot droite	
10177	Pièce de raccordement 2730		10179	Chariot flexible sur confection	
10180	Chariot flexible pour 2730		10196	Embout pour lance rideau 2730	
10200	Rouleur clip chariot 2700-2730		10233	Cordon plombé 100g/ml	
10234	Leste pour panneau 2730		10235	Cache vis de fixation 2730	
10237	Embout support clip chariot 2730		10239	Rouleur taquet gauche pour chariot 2730	

2730

10241	Rouleur taquet droit pour chariot 2730		10243	Taquet avec vis pour 2730	
10244	Glisseur pour chariot 2730		10247	Vis de fixation Pozi 4.5x50mm	
10248	Vis de fixation Pozi 4.5x70mm		10249	Vis de fixation Torx 4.5x50mm	
10251	Vis de fixation Torx 4.5x70mm		10430	Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm	
10431	Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm		10432	Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm	
10433	Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm		10434	Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm	






## Accessoires en option


10160	Rondelle de blocage		10269	Equerre murale 60mm	
10270	Equerre murale 80mm		10271	Equerre murale 100mm	
10272	Equerre murale 120mm		10281	Vis	
10396	Embout de cantonnière		10398	Bande magnétique pour cantonnière 19mm	
10399	Cantonnière				



2730

## Mesures utiles


10177	Pièce de raccordement 2730		10269	Equerre murale 60mm	
10270	Equerre murale 80mm		10271	Equerre murale 100mm	
10272	Equerre murale 120mm				



2730



2730



2730

[www.silentgliss.fr](http://www.silentgliss.fr)

Silent Gliss France  
Parc d'Activité des Petits Carreaux  
4 avenue des Coquelicots  
94380 Bonneuil sur Marne  
France

T : 00 33 (0)1 43 39 66 66  
F : 00 33 (0)1 43 39 01 20  
[info@silentgliss.fr](mailto:info@silentgliss.fr)